




HA362

Lastscheider 3-polig 1250 A blokvorm

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1250 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	50 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie A	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie B	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie A	1000 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie B	1000 A
Nominaal kortsluitvermogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-3	66 kA
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC60947	50 kA

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw
Pooltype	3P

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	4x 185 mm ²
Doorsnede soepele geleider	4x 185 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	85 W
Totaal vermogensverlies onder IN	255 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	562000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Funcies

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als onderhouds/werkingsschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Uitrusting

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0

Uitrusting

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	40 - 45 NM
-------------------------	------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja