




HA364

Interrupteur à coupure apparente 3P 1600A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
Courant assigné admissible courte durée I _{cw} IEC60947	50 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	1600 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	1600 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	1600 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	1250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	1250 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	1000 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	1000 A
Capacité nominale de court-circuit I _{cm} sous 415 V AC selon IEC60947-3	66 kA
Courant assigné admissible I _{cw} 1s IEC60947	50 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	3P

Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	610 mm
Profondeur	210 mm

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6x 240 mm ²
Section de raccordement en câble souple	6x 185 mm ²

Tension

Tension nominale d'isolement U _i	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs U _{imp}	12000 V
Tension assignée d'emploi U _e	380 - 415 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	122 W
Puissance dissipée totale sous I _N	366 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	1053000 W
Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23	562000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	No
-----------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Inverseur	No
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	No
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui

Fonctions

Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

Equipement

Commande motorisée optionnelle	No
Nombre de contacts auxiliaires comme contact inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

Installation, montage

Couple de serrage	40 - 45 Nm
-------------------	------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui