



VR212NE

**Chasis modular caja emp VR,24 mod. para obras**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 400 - 400 V

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 63 A

**Equipo**

Número de carriles 2

Número de filas 2

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

**Capacidad**

Número de módulos 24

**Funciones**

Con entradas de conductos Sí

**Dimensiones**

Altura 351 mm

Anchura 308 mm

Profundidad 93 mm

Altura de la instalación 333 mm

Anchura de instalación 290 mm

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario 0

Número de bloqueos 0

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 72 mm

Número de unidades de ancho 24

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente No

**Materiales**

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra No

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta No

**Equipo**

Tiene placa de montaje No

**Seguridad**

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP30

Tipo de cerradura Sin bloqueo

Ensayo del hilo incandescente 650 °C

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Si
Conforme con RoHS	Si