



VR212NE

Tapa caja empotrar VR 24 módulos, para obras

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de perfiles DIN	2
Número de filas	2
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	24
-------------------	----

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	351 mm
Anchura	308 mm
Profundidad	93 mm
Altura de la instalación	333 mm
Anchura de instalación	290 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

Dimensiones

Profundidad del montaje	72 mm
Número de unidades en ancho	24

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	No
---	----

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

Equipo

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si