




503150



Pulsador para pared hueca

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Material	Metal Plástico
Transparente	No

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	41,60 mm
Profundidad del montaje	19,50 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
--	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Profundidad de montaje pequeña Sin garras de expansión
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	Contacto NA
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Berker S.x/B.x / K.x / Q.x / R.x

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí