



16409909

## Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco polar mate

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Corriente de conmutación         | 10 A |
| Corriente de contacto momentáneo | 10 A |

#### Tensión

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 230 V |
|------------------|-------|

#### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Arquitectura

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Elemento de control/operación | Tarjeta de hotel |
| Número de polos               | 1                |

#### Potencia

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Lámpara incandescente y halógena de 230 V.  | 1500 W |
| Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo | 1500 W |

#### Materiales

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colour                   | Blanco polar      |
| Acabado de la superficie | Mate              |
| Material                 | Metal<br>Plástico |
| Tratamiento              | Sin tratamiento   |
| Transparente             | No                |

#### Dimensiones

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Altura                                   | 71 mm    |
| Anchura                                  | 71 mm    |
| Profundidad                              | 57,30 mm |
| Profundidad del montaje                  | 32 mm    |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 35 mm    |

#### Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

#### Controles e indicadores

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Número de teclas                           | 0  |
| Con contacto de señal de retroalimentación | No |

#### Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

#### Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 50 °C |
|-------------------------------|------------|

#### Accesorios

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

#### Texto

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Inscripción      | Con inscripción "Hotelcard" |
| Tipo de montaje  | Con garras de expansión     |
| Iluminación      | Para iluminación            |
| Modo conmutación | 1 polo                      |
| Tipo de conexión | Con terminales atornillados |

### Características técnicas

Berker S.x/B.x

|                |    |
|----------------|----|
| Sostenibilidad |    |
| Conforme RoHS  | Si |