



16409909

**Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Hotelkaart
Aantal polen	1

**Vermogen**

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1500 W
TL-lampen in duoschakeling	1500 W

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	57,30 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	1-polig
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

**Geschikt voor**

S.x/B.x	
---------	--

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja