



16409909

**S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, brc mt**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

**Tensão**

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Cartão de hotel
Número de polos	1

**Potência**

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

**Materiais**

Cor	Branco
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	57,30 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	0
Com contacto de sinal de feedback	Não

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C
------------------------------	------------

**Textos**

Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Illuminação	Para iluminação
Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

**Adequado para**

Berker S.x/B.x

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----