



16409906

Β.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ MAT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|-------------------------|------|
| Ρεύμα διακοπής | 10 A |
| Ρεύμα στιγμιαίας επαφής | 10 A |

Τάση

| | |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 230 V |
|-----------------|-------|

Συχνότητα

| | |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Αρχιτεκτονική

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | κάρτα ξενοδοχείου |
| Αριθμός πόλων | 1 |

Ισχύς

| | |
|--|--------|
| Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου | 1500 W |
| Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα | 1500 W |

Υλικά

| | |
|----------------------|---------------------|
| Χρώμα | Ανθρακί |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Μέταλλο Πλαστικό |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Διάφανο | Όχι |

Διαστάσεις

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ύψος | 71 mm |
| Πλάτος | 71 mm |
| Βάθος | 57,30 mm |
| Ενσωματωμένο βάθος | 32 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 35 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

Έλεγχοι και ενδείξεις

| | |
|----------------------------|-----|
| Αριθμός μπουτόν | 0 |
| Με επαφή σήματος ανάδρασης | Όχι |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 50 °C |
|-------------------------|------------|

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Κείμενο

| | |
|---------------------|--|
| Σήμανση | Με επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου) |
| Τρόπος εγκατάστασης | Με νύχια στήριξης |
| Φωτισμός | Για φωτισμό |
| Λειτουργία διακόπτη | Μονοπολικό |
| Είδος σύνδεσης | Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης |

Κατάλληλο για

S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι