



16409906

Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, антрацит S.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	230 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	1500 W
Люмінесцентні лампи в подвійній схемі	1500 W

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	57,30 mm
Вбудована глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	0
------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 50 °C
--------------------	------------

Сумісний із

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----