




4202



Zásuvka s ochranným kontaktem a víčkem, NEMA 5-15 R, wg Up IP44, krémová I.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	125 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	15 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	1013
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Vestavěná hloubka	19 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	NEMA
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt
----------	----------------------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP44

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano