



47517203



Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, алюміній, К.5

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Алюміній

Обробка Анодований

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Вбудована глибина 32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки Відкидна кришка відкидається назад

Ємність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Центральна кришка

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Сумісний із

К.х

Sustainability

Відповідність RoHS Так
