



47517204



## K.5 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą, z przesł. st., stal szl nierdz.

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Stal szlachetna |
| Kod RAL                 | 9022            |
| Wykończenie powierzchni | Mat             |
| Materiał                | Metal           |
|                         | Stal szlachetna |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 35 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtykowy |
|------------------|----------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe          |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe           |
|                | Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pokrywa, drzwi

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Typ pokrywy | Pokrywa na zawiasach opada |
|-------------|----------------------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

---

**Identyfikacja**

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

---

**Dodatkowe informacje**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Osłona         | Osłona centralna      |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi |

---

**Odpowiednie do**

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

---