



47517204

## K.1/K.5 - Schuko tampa e obtr., inox

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 250 V       |
| Tensão nominal | 250 - 250 V |

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Aço inoxidável |
| Código RAL | 9022           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Metal          |
|            | Aço inoxidável |

#### Dimensões

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura                                           | 71 mm |
| Largura                                          | 71 mm |
| Número de unidades                               | 1     |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm |

#### Ligações

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tipo de conector/ficha | Ficha/braçadeira |
|------------------------|------------------|

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Conectividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe   |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|                  | Montagem com garras   |

#### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Sim    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Índice de proteção

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK07 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

**Textos**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Impressão       | Sem gravação               |
| Tampa           | Placa de cobertura central |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe   |

**Adequado para**

Berker K.x

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|