



47517204



Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Nerezová ocel

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kryt, dveře

Typ víka	Výklopný kryt se vrátí zpět
----------	-----------------------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano
