



TYA670W

### Passerelle KNX-DALI, blanc réglable, 4 modules

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Serveur web Oui

##### Tension

Tension de service 240 - 240 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

##### Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interface système d'éclairage/DALI

##### Réglages

Modes de configuration supportés ETS

##### Puissance

Puissance consommée VA 0,15 VA

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

##### Equipement

Nombre de canaux 1

##### Conditions d'utilisation

Température de service 5 - 45 °C

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

##### Dimensions

Largeur 72 mm

Dimensions 90 x 72 mm

Profondeur 70 mm

Largeur en modules 4

##### Raccordement

Type de connexion / prise DRA (DIN-rail adapter)

##### Textes

Tension Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui