



TYA670W

**Gateway Bus KNX-DALI 64 Dispositivi - 32 Gruppi - 16 Scenari - 4 Moduli**

**Caratteristiche tecniche**

**Equipaggiamento**

Web server	Si
------------	----

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	240 - 240 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

**Connettività**

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
--	---

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

**Potenza**

Potenza assorbita VA	0,15 VA
----------------------	---------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

**Equipaggiamento**

Numero di canali	1
------------------	---

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	5 - 45 °C
-------------------------	-----------

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Serie**

Larghezza	72 mm
Serie	90 x 72 mm
Profondità	70 mm
Numero di unità in larghezza	4

**Connessione**

Tipo di connettore	Adattatore guida DIN
--------------------	----------------------

**Testo**

Condizioni di impiego	Come master DALI fornisce tensione di alimentazione del sistema DALI
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Sostenibilità**

Senza alogenî	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si