



TYA670W

Gateway Bus KNX-Dali 64 Dispositivi - 32 Gruppi - 16 Scenari - 4 Moduli

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server	Si
------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	240 - 240 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
--	---

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Potenza

Potenza assorbita VA	0,15 VA
----------------------	---------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 45 °C
-------------------------	-----------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Serie

Larghezza	72 mm
Serie	90 x 72 mm
Profondità	70 mm
Numero di unità in larghezza	4

Conneessione

Tipo di connettore	Adattatore guida DIN
--------------------	----------------------

Testo

Condizioni di impiego	Come master DALI fornisce tensione di alimentazione del sistema DALI
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si