



TYA670W

KNX Bramka KNX - DALI

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
----------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	240 - 240 V

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejs systemu oświetleniowego / DALI
--	--

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Moc

Pobór mocy VA	0,15 VA
---------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
------------------------------------	------

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 45 °C
-------------------------	-----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Szerokość	72 mm
Wymiary	90 x 72 mm
Głębokość	70 mm
Liczba jednostek szerokości	4

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	DRA (adapter dla szyn DIN)
------------------	----------------------------

Dodatkowe informacje

Napięcie	Jako główny sterownik DALI i zasilacz do urządzeń DALI
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak