



TYA670W

DALI/KNX-gateway (Tunable White)

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	240 - 240 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Interface verlichtingssysteem/DALI
---	------------------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	0,15 VA
-----------------------	---------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 45 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	72 mm
Afmetingen	90 x 72 mm
Diepte	70 mm
Aantal breedte-eenheden	4

Aansluiting

Type connector/steker	DRA (DIN-rail adapter)
-----------------------	------------------------

Teksten

Spanning	Als DALI-master en spanningsvoorziening voor DALI-apparaten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja