



TYA670W

Gateway KNX/DALI

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	240 - 240 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Conectividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface do sistema de iluminação/DALI
---	---

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

Potência

Consumo de energia VA	0,15 VA
-----------------------	---------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 45 °C
------------------------------	-----------

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Dimensões

Largura	72 mm
Dimensões	90 x 72 mm
Profundidade	70 mm
Número de unidades de largura	4

Ligações

Tipo de conector/ficha	DRA (adaptador de calha DIN)
------------------------	------------------------------

Textos

Tensão	Como DALI principal e fonte de alimentação para dispositivos DALI
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim