



TYA670W

KNX / DALI brána, stmívač pro max 64 zařízení v max 32 skupinách

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server Ano

Napětí

Provozní napětí 240 - 240 V

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Konektivita

Typ sběrnice systému rozhraní/mediální brány Rozhraní světelného systému/DALI

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS

Výkon

Příkon VA 0,15 VA

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

Vybavení

Počet kanálů 1

Podmínky použití

Provozní teplota 5 - 45 °C

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Rozměry

Šířka 72 mm

Rozměry 90 x 72 mm

Hloubka 70 mm

Počet jednotek šířky 4

Připojení

Typ konektoru/zástrčky DRA (adaptér na lištu DIN)

Texty

Napětí Jako Master DALI a napájení pro přístroje DALI

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano