



SPK602

## Overspanningsbeveiliging 2P voor ADSL

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	0,5 - 0,5 NM

#### Normen

Vereistenklasse IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
---------------------------	----------------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Spanning

Nominale spanning $U_e$	130 - 130 V
Continue bedrijfsspanning $U_c$ volgens IEC 61643-1	185 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	0,30 kV

#### Stroom / temperatuur

Nominale ontladestroom $I_n$ 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	10 kA
Bliksemimpulsstroom $I_{imp}$ (10/350 $\mu$ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	1 kA
Max. ontlading ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/N-PE	10 kA

#### Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	17,70 mm
Diepte	65,5 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
---------------------	-------------

#### Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,2 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----