



SPK602

### Limit. sobret. 2P para linha ADSL

#### Características técnicas

##### Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
Binário de aperto nominal	0,5 - 0,5 Nm

##### Normas

C1
C2
C3
D1
B2

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	130 - 130 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	185 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	0,30 kV

##### Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC61643	10 kA
Corrente de impulsos de iluminação limp (10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	1 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

##### Dimensões

Altura	90 mm
Largura	17,70 mm
Profundidade	65,5 mm

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 85 °C
------------------------------	-------------

##### Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Sim
------------------------------------	-----

##### Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,2 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----