



SPK602

Limit. sobret. 2P para linha ADSL

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
Binário de aperto nominal	0,5 - 0,5 Nm

Normas

C1
C2
C3
D1
B2

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	130 - 130 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	185 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	0,30 kV

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s C2 IEC61643	10 kA
Corrente de impulsos de iluminação limp (10/350 μ s) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	1 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	17,70 mm
Profundidade	65,5 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 85 °C
------------------------------	-------------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Sim
------------------------------------	-----

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,2 - 2,5 mm ²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,2 - 4 mm ²

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----