



SPK602

Odvodnik prenapona za DSL, ADSL, ADSL2+ i ISDN

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
Nazivni zatezni moment	0,5 - 0,5 Nm

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
--------------------------	----------------------------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon Ue	130 - 130 V
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	185 V
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1	0,30 kV

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	10 kA
Imulsna struja Iimp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	1 kA
Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimenzije

Visina	90 mm
Širina	17,70 mm
Dubina	65,5 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 85 °C
-------------------	-------------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Da
-----------------------------------	----

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	0,2 - 2,5 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	0,2 - 4 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----