



SPK602

Odvodnik prenapona za DSL, ADSL, ADSL2+ i ISDN

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

| | |
|------------------------|--------------|
| Montiranje na | DIN šina |
| Nazivni zatezni moment | 0,5 - 0,5 Nm |

Standardi

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Klasa zahtjeva IEC 61643 | C1 C2 C3 D1 B2 |
|--------------------------|----------------------------|

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

Napon

| | |
|--|-------------|
| Nazivni radni napon Ue | 130 - 130 V |
| Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1 | 185 V |
| Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1 | 0,30 kV |

Električna struja

| | |
|---|-------|
| Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 μs C2 IEC 61643 | 10 kA |
| Imulsna struja Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE | 1 kA |
| Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE | 10 kA |

Dimenzije

| | |
|--------|----------|
| Visina | 90 mm |
| Širina | 17,70 mm |
| Dubina | 65,5 mm |

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -40 - 85 °C |
|-------------------|-------------|

Oprema

| | |
|-----------------------------------|----|
| Sa daljinskim signalnim kontaktom | Da |
|-----------------------------------|----|

Veza

| | |
|--|---------------------------|
| Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče | 0,2 - 2,5 mm ² |
| Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče | 0,2 - 4 mm ² |

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|