



SPK603

Parafoudre 2P pour ligne VDSL

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	0.22 - 0.22 Nm

Normes

Classe d'exigence IEC61643	C1 C2 C3 D1 B2
----------------------------	----------------------------

Tension

Tension de service continue U_c selon IEC61643-1	130 V
Niveau de protection U_p IEC61643-1	0.25 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge I_n 8 - 20 μs C2 IEC61643	5 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensions

Hauteur	102 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	63.5 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C
------------------------	-------------

Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0.14 - 1.5 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0.14 - 1.5 mm ²

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----