



SPK603

**SPD 2P per linea VDSL**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Guida DIN
Coppia di serraggio nominale	0,22 - 0,22 Nm

**Normative**

Classe di requisiti IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
-------------------------------	----------------------------

**Condizioni di impiego**

Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	130 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	0,25 kV

**Corrente**

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	5 kA
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

**Serie**

Altezza	102 mm
Larghezza	25 mm
Profondità	63,5 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----