



SPK603

SPD 2P per linea VDSL

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
Coppia di serraggio nominale	0,22 - 0,22 Nm

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	C1
	C2
	C3
	D1
	B2

Condizioni di impiego

Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1	130 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	0,25 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μs C2 IEC 61643	5 kA
Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Serie

Altezza	102 mm
Larghezza	25 mm
Profondità	63,5 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	0,14 - 1,5 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	0,14 - 1,5 mm ²

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----