



SPK603

Limit. sobret. 2P para linha VDSL

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
Binário de aperto nominal	0,22 - 0,22 Nm

Normas

C1
C2
C3
D1
B2

Tensão

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	130 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	0,25 kV

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC61643	5 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensões

Altura	102 mm
Largura	25 mm
Profundidade	63,5 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 85 °C
------------------------------	-------------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,14 - 1,5 mm ²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,14 - 1,5 mm ²

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----