



SPK603

Odvodnik prenapona za ADSL-/T-DSL-, VDSL

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
Nazivni zatezni moment	0,22 - 0,22 Nm

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
--------------------------	----------------------------

Napon

Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	130 V
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1	0,25 kV

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimenzije

Visina	102 mm
Širina	25 mm
Dubina	63,5 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 85 °C
-------------------	-------------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Ne
-----------------------------------	----

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	0,14 - 1,5 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	0,14 - 1,5 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----