



47413512



Utičnica, SCHUKO, sa poklopcem i poljem za natpis, NŽ, W.1, polarna bijela

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 76 mm
Širina 76 mm
Dubina 63 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm
Visina P-touch trake za polje za označavanje 12 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza
Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO
Rotirani centralni umetak Ne
Sa zglobnim poklopcem Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne
Sa signalnom lampom Ne
Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopa Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne
Otpornost na udarce IK IK05
Ingress Protection (IP) klasa IP55

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne
Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Kompletno kućište
----------	-------------------

Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
---------	------------------------------------

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Označavanje	Sa poljem za označavanje
-------------	--------------------------

Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta
-------	--

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----
