



47413512

Utičnica, SCHUKO, sa poklopcem i poljem za natpis, NŽ, W.1, polarna bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 76 mm

Širina 76 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Kompletно kućište

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Tekst

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da