



HBB251H

**Bloco x250 4P 250A reg. 0,03-6A**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	250 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

**Arquitetura**

Número de polos	4
-----------------	---

**Índice de proteção**

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

**Ligações**

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	35 - 150 mm <sup>2</sup>