



HBB251H

Chráničový modul pro x250, 4-pól, 250A; 0,3 - 6 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
Jmenovitý reziduální provozní proud I_{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A HI
---------------------------	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}	6000 V

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	35 - 185 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	35 - 150 mm ²