



HBB251H

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ Χ250 4P, 250A, 30-100-300mA, 0,06-1SEC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	250 A
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	6000 V

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	35 - 185 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	35 - 150 mm ²

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----