

Quadro in poliestere doppio a pavimento H1750 L850 P300 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1750 mm
Larghezza	850 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	3 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	0

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	Si

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Materiale	Plastica

Equipaggiamento

Numero di file	10
----------------	----

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	250 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si