



75662770

**Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie K.1 Bianco pol.****Caratteristiche tecniche****Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Altezza 55,10 mm

Larghezza 70,90 mm

Profondità 14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

Materiale Materiale termoplastico

finitura superficiale Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione Con protezione antismontaggio

Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì