



75662770



## Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie K.1 Bianco pol.

### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

#### Serie

Altezza	55,10 mm
---------	----------

Larghezza	70,90 mm
-----------	----------

Profondità	14,35 mm
------------	----------

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

#### Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

#### Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

#### Schermo

Con display	Si
-------------	----

#### Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
----------	--

Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
-----------------------	---

Protezione	Con protezione antismontaggio
------------	-------------------------------

Temperatura	Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
-------------	--

#### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----