



75662770



**ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Κ.1 ΛΕΥΚΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Λειτουργίες**

Με θερμοστάτη Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 55,10 mm

Πλάτος 70,90 mm

Βάθος 14,35 mm

**Εξοπλισμός**

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Με ένδειξη LED Ναι

**Υλικά**

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

**Οθόνη**

Με οθόνη Ναι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

**Κείμενο**

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Ασφάλεια Με προστασία αποσυαρμολόγησης

Θερμοκρασία Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι