



75662773



Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie K.5 acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

Serie

Altezza	55,10 mm
---------	----------

Larghezza	70,90 mm
-----------	----------

Profondità	14,35 mm
------------	----------

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Acciaio inox
--------	--------------

Codice RAL	9022
------------	------

Materiale	Acciaio inox
-----------	--------------

finitura superficiale	Materiale termoplastico
-----------------------	-------------------------

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Schermo

Con display	Si
-------------	----

Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
----------	--

Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
-----------------------	---

Protezione	Con protezione antismontaggio
------------	-------------------------------

Temperatura	Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
-------------	--

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----