



75662773



KNX system K.5 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw., stal szl

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Wysokość 55,10 mm

Szerokość 70,90 mm

Głębokość 14,35 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Materiał Stal szlachetna
Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury

Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przeegrzaniem

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak