



75662773



Tastsensor met therm. 2-v, berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 55,10 mm
Breedte 70,90 mm
Diepte 14,35 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur RVS
RAL-code 9022
Materiaal RVS
Thermoplast
Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Schermb

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Beveiliging Met demontagebeveiliging
Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja