



75662773



K.1/K.5 - BP KNX 2 tec+termst., inox

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Altura 55,10 mm
Largura 70,90 mm
Profundidade 14,35 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 6

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Aço inoxidável
Código RAL 9022
Material Aço inoxidável
Termoplástico
Acabamento Mate

Ecrã

Com display Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Textos

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato
Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção Com proteção contra desmantelamento
Temperatura Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHS Sim