



75662773



## ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Κ.5 INOX

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

#### Διαστάσεις

Ύψος 55,10 mm

Πλάτος 70,90 mm

Βάθος 14,35 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι  
Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

#### Οθόνη

Με οθόνη Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

#### Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι