



75662773



Tryckknapp 2-vägs med rumstermostat, skä OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - 45 °C
-----------------	------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Dimensioner

Höjd	55,10 mm
Bredd	70,90 mm
Djup	14,35 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	6
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Rostfritt stål
RAL-kod	9022
Material	Rostfritt stål Termoplast
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skärm

Med display	Ja
-------------	----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner
Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja