



47517103



**Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Aluminij

Obrada Anodizirano

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Ugrađena dubina 32 mm

**Veza**

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Poklopac, vrata**

Vrsta poklopca Poklopac sa šarkama se vraća

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvijetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

---

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

Poklopac Poklopac centralne ploče

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

---

**Pogodno za**

K.x

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da

---