



FP32TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 650x550x205

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	650 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierzowej	4

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	4
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----