



47517106



K.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z przesł. st., ant mat, lak

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
------------------	----------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Pokrywa na zawiasach opada
-------------	----------------------------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Wzmocniona ochrona styków VDE0620-2021-02
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

K.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak